

## HA8000-bdシリーズ

# リモートコンソールアプリケーション ユーザズガイド の読み替えについて

このたびは、日立エントリーブレードサーバ HA8000-bd/BD10 をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

添付のリモートコンソールアプリケーションユーザズガイドは、HA8000 シリーズを対象とした記載内容になっております。HA8000-bd/BD10 用としてご使用いただく場合、次のとおり読み替えていただきますようお願い申し上げます。

## 読み替え内容

- 「HA8000」を「HA8000-bd」に読み替えてください。
- 「HA8000-bd」では SVP ボード (CM7951) はサポートしておりません。記述を無視してください。
- 「HA8000-bd」ではツールバーの LED 点灯/消灯ボタンはサポートしておりません。記述を無視してください。
- 「HA8000-bd」ではショートカットキーの [Alt] キー+ [S] キーはサポートしておりません。記述を無視してください。
- 技術支援サービスについては、「日立エントリーブレードサーバ HA8000-bd シリーズユーザズガイド」の「お問い合わせ先」をご参照ください。